

<b>Produto:</b> Tambor TR 120 Litros cilíndrica sem cavas
<b>Modelo:</b> N TR 120L – A – 1.2 – 01
<b>Matéria-Prima Básica:</b> Polietileno de alta densidade e alto peso molecular.
<b>Processo de Manufatura:</b> Processo de Sopro




Dimensões Básicas do Produto	
Altura sem tampa	810 ± 8 mm
Frontal	Ø 485 ± 8 mm
Altura do bocal	42,0 a 44,5 mm
Diâmetro interno do bocal (mínima)	Ø 410 mm

Espessuras (Mínimas)	
Pontos de medição	Valor
Espessura da linha de fechamento inferior	3,6 mm
Espessura da borda superior canto	1,8 mm
Espessura da borda superior canto (100 mm)	2,6 mm
Espessura da borda inferior canto	2,8 mm
Espessura Centro do corpo	2,8 mm
Espessura Centro do corpo (frente e atrás)	2,7 mm

Peso e Capacidade Volumétrica		
Peso médio de trabalho (corpo)	4.500 g	(+225/- 30g)
Peso médio de trabalho do conjunto (corpo + tampa)	6.330 g	(+225/- 30g)
Volume nominal	120,00 L	-----
Volume real	130,00L	± 1L
Head space	8,33%	-----

### Empilhamento após o envase:



Empilhar em camadas simples, sendo 1 + 2 de altura.  
Recomenda-se o uso de pallet de face dupla, fechado.

O empilhamento deverá ser realizado em piso nivelado e a distribuição de peso deverá ser uniforme.  
Ver figura ao lado.

Número de embalagens no empilhamento: 12 pçs  
Número de embalagens por camada: 4 pçs  
Altura do empilhamento: aproximadamente 2760 mm.

Obs.: As alturas estabelecidas referem-se a embalagens contendo até 130 kg (simulando o envase de sólido com densidade de 1,0 kg/L).

	<b>ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO ACABADO</b> <i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<b>FHESP – NS/007</b> <b>Revisão 07</b> <b>N.º de páginas: 2/2</b>
--	---	--

**FECHAMENTO:** tampa removível e anel.

**SEGURANÇA:** Anel de fecho com orifício para colocação do lacre.

**MANUSEIO:** Manual, através da tampa. Mecânica sobre pallet com auxílio da empilhadeira.

<b>COR/ APLICAÇÃO:</b>	Azul	Destinado ao envase de produtos do segmento alimentício, químico, agroquímico, entre outros.
------------------------	------	--

**ACONDICIONAMENTO:** fornecimento em sacos plásticos. As embalagens são identificadas com etiqueta contendo descrição do produto, código e lote.

**ARMAZENAMENTO:** armazenar em local seco e livres de intempéries.

**ENSAIOS:** estanqueidade, empilhamento, inspeção dimensional, peso, aspecto visual, queda, rompimento do lacre, torque, controle da contaminação física e teste funcional.

**ÁREA PARA APLICAÇÃO DO RÓTULO E/OU SERIGRAFIA:**

<b>Rótulo</b>	<b>Altura</b>	<b>Largura</b>
	150 mm	-----
<b>Serigrafia (silk-screen)</b>	120 mm	350 mm

**OBSERVAÇÕES:**

Todo lote fornecido será acompanhado do certificado de qualidade.  
 As matérias-primas utilizadas possuem aprovação conforme requisitos da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) e FDA (*Food and Drug Administration*).  
 Para informações complementares referente ao envase e transporte, verificar instrução de uso.  
 Embalagem aprovada para o grupo II e III (produto sólido).

**RECOMENDAÇÕES:**

Envasar apenas substâncias que sejam compatíveis. Em caso de dúvida, consultar a Newsul.  
 Armazenar e transportar com a(s) tampa(s) fechada(s).  
 A temperatura máxima do produto a ser envasado na embalagem é de 60°C. Recomenda-se, para que não haja deformação, o envase com temperatura abaixo de 35°C.  
 Não utilizar a embalagem em fornos micro-ondas e autoclaves.  
 A embalagem não deve ser reutilizada.